

**Mitutoyo****Digital, indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 62-75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429110 62-75
GTIN	4946368563039
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling – uden nonius.**

“Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.

Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.

**HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12–16 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445. Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Bemærk:**

Kan leveres op til måleområde 300 mm på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	62 - 75 mm
Måledybde med forlænger	252 mm
Mål a	0,3 mm
Standardmåledybde	102 mm
Fejlgrænse	0,003 mm
Aflæsning	0,001 mm

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100

## Tilbehør

Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Sender Type S16E	498966 S16E
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm	484030 65
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm	484030 75

Modtager / tastaturinterface USB Type

498965