

Mitutoyo

Indvendige mikrometerskruer, sæt, Holtest til bundhulsmålinger, Måleområde: 20-50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Bundhulsudførelse. **Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.**

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 429005. Kontrolringe svarende til nr. 484030, forlænger 150 mm nr. 429010.

Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	25 / 40 mm
Måleområde	20 - 50 mm
Antal mikrometerskruer	4
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 20-50 mm	020550 20-50
--------------------------------------------------------------------	--------------

Tilbehør

Indvendig mikrometerskrue Holtesttil bundhulsmålinger Måleområde 20-25 mm	429005 20-25
Indvendig mikrometerskrue Holtesttil bundhulsmålinger Måleområde 30-40 mm	429005 30-40
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 27 mm	484030 27
Indvendig mikrometerskrue Holtesttil bundhulsmålinger Måleområde 25-30 mm	429005 25-30
Indvendig mikrometerskrue Holtesttil bundhulsmålinger Måleområde 40-50 mm	429005 40-50
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 3/150	429010 3/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22