

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger, Måleområde: 12-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Bundhulsudførelse. **Måleflader i hærdet stål med titanbelægning som giver lang levetid.**

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	12 - 16 mm
Standardmåledybde	80 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Samlet længde	127 mm
Mål a	0,3 mm
Måledybde med forlænger	230 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 13 mm	484030 13
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 2/150	429010 2/150
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 15 mm	484030 15
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 12 mm	484030 12
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16