



## Laserafstandsmåler, Rækkevidde: 60m



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465540 60
GTIN	4045197838728
Artikelklasse	42I

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Laserafstandsmåler til overkommelig pris til hurtig og enkel udførelse af standardmåleopgaver. Ergonomisk formet tokomponent-hus. Softtouch-tastatur med selvforklarende symboler. LCD-display med aktiverbar baggrundsbelysning. Grafiske symboler i displayet understøtter brugeren ved måleprocesser. Laserklasse 2.

**Funktion:**

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Nøjagtighed:**

Afvigelse  $\pm 1,5$  mm på 10 meters målestrækning ved optimale betingelser.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 2x batterier nr. 081551 LR3, bæltetaske og håndstrop.

### Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed	$\pm 1,5$ mm
Indirekte måling (pythagoras)	ja

Højde	28 mm
Dynamisk måling	ja
Addition / subtraktion	ja
Minimal-/maksimalmåling	ja
Vægt	100 g
Akustisk målebekræftelse	ja
Rækkevidde	60 m
Batterilevetid (målinger)	4000
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Måleværdihukommelse	20
Længde	110 mm
Automatisk slukning	3 min
Strømforsyning	2× 081551 LR3
Areal- og volumenberegning	ja
Bredde	46 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Afstandsmåler

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3