

HOLEX**Laserafstandsmåler, Rækkevidde: 110m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	465540 110
GTIN	4045197838735
Artikelklasse	42I

Beskrivelse**Udførelse:**

Laserafstandsmåler til overkommelig pris til hurtig og enkel udførelse af standardmåleopgaver. Ergonomisk formet tokomponent-hus. Softtouch-tastatur med selvforklarende symboler. LCD-display med aktiverbar baggrundsbelysning. Grafiske symboler i displayet understøtter brugeren ved måleprocesser. Laserklasse 2.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Nøjagtighed:

Afvigelse $\pm 1,5$ mm på 10 meters målestrækning ved optimale betingelser.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x batterier nr. 081551 LR3, bæltetaske og håndstrop.

Teknisk beskrivelse

Addition / subtraktion	ja
Målenøjagtighed	$\pm 1,5$ mm

Akustisk målebekræftelse	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Dynamisk måling	ja
Minimal-/maksimalmåling	ja
Vægt	100 g
Automatisk slukning	3 min
Batterilevetid (målinger)	4000
Indirekte måling (pythagoras)	ja
Måleværdihukommelse	20
Areal- og volumenberegning	ja
Rækkevidde	110 m
Højde	28 mm
Længde	110 mm
Bredde	46 mm
Strømforsyning	2× 081551 LR3
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Afstandsmåler

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3