



Multimeter, Apparattype: 960



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473320 960
GTIN	4045197838759
Artikelklasse	42I

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk formet tokomponenthus med gummikappe. Stort, let aflæseligt digitalt display med aktiverbar baggrundsbelysning. Auto Ranging-måleinstrumenter. Alle instrumenter med holder til testspidser på bagsiden for at sikre enhåndsbetjening, med opstillingsbøjle.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter med omfattende funktioner.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Leveringsomfang:

Inklusive batterier (str. 960 2 stk., str. 9917 1 stk.), måleledninger nr. 473328 str. 2.

Teknisk beskrivelse

Frekvens	0,01 Hz – 10 kHz
Jævnspænding DC	0,1 mV – 600 V

Display med baggrundsbelysning	ja
Holdeværdi-knap	ja
Vekselspænding AC	1 mV – 600 V
Overspændingskategori	CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Modstand	0,1 Ω - 40 M Ω
Målemetode	TRUE RMS (AC)
Grundpræcision	1 %
Akustisk gennemgangstest	ja
Automatisk slukning	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kalibrering	I3
Diodetest	ja
Kapacitans	0,01 nF – 4000 μ F
Displayomfang	4000
Målestedsbelysning	ja
Vekselstrøm AC	0,1 μ A – 10 A
Jævnstrøm DC	0,1 μ A – 10 A
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2 x nr. 081556 str. LR3
Produkttype	Multimeter

Services

Kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkKS-kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tilbehør

Måleledninger Målespids- \varnothing 2 mm	473328 2
---	----------

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3