

Mitutoyo**Sæt med digitale mikrometerskruer, Måleområde: 75-100mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	429112 75-100
GTIN	4946368562957
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling – uden nonius.

“Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.

Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.

HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12–25 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429110, indstillingsringe.

Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsringe	1
Tolerancering-Ø	87 mm
Antal mikrometerskruer	2
Måleområde	75 - 100 mm

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 75-100 mm	020550 75-100
--	---------------

Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Sender Type S16E	498966 S16E
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357