




Rouletteringshjul PM, AA, Rouletterings-Ø d₁ × rouletteringsbredde b / tanddeling: 20X8/0,6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290150 20X8/0,6
GTIN	4030741313400
Artikelklasse	29I

Beskrivelse

Udførelse:

Med 45°-fas.

Slidfast i pulvermetal (PM).

Bemærk:

Yderligere størrelser og profiler kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Tanddeling	0,6
Rouletteringsbredde b	8 mm
Rouletteringsborings-Ø d ₂	6 mm
Rouletterings-Ø d ₁	20 mm
Roulettesænkings-Ø d ₃	13 mm
Rouletteringsudførelse	AA

Produkttype

Rouletteringsværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	M
CuZn	egnet	65 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		