

Mitutoyo

Digital indvendig trepunktshurtigmåler, Måleområde: 87-100mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 429250 87-100 |
| GTIN | 4946368636627 |
| Artikelklasse | 44A |

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts-hurtigmålere Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. **Displayet kan drejes 330°**. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en **hårdmetalkonus**. Måleflader i titanbelagt hærdet stål.

Fordel:

Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

Funktion:

- **Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).**
- **Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.**
- **Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.**
- **Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel Digimatic nr. 497080, forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Reservedel:

Reservemålehoved nr. 429252.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------------------------|
| Mål a | 0,3 mm |
| Aflæsning | 0,001 mm |
| Måledybde med forlænger | 225 mm |
| Måleområde | 87 - 100 mm |
| Standardmåledybde | 75 mm |
| Fejlgrænse | 0,006 mm |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Norm | Fabriksstandard |
| Interface | Digimatic-interface |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Måleværktøj | digital |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | B6 |
| Produkttype | Indvendigt 3-punkts måleapparat |

Services

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm | 022510 200 |
| KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm | 022500 100 |

Tilbehør

| | |
|--|--------------|
| Modtager / tastaturinterface USB Type | 498965 |
| Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150 | 429010 4/150 |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357 | 081560 357 |

| | |
|---|---------------|
| Tilslutningskabel Type D1 | 497080 D1 |
| Multi-modtager / tastaturinterface USB Type | 498975 |
| Sender Type S1 | 498966 S1 |
| Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm | 484030 95 |
| Tilslutningskabel Type D2 | 497080 D2 |
| Tilslutningskabel Type USB2 | 497080 USB2 |
| Reservemålehoved Måleområde 87-100 mm | 429252 87-100 |