



Modulopbygget skruestik, Kæbebredde A: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362100 125
GTIN	2050001077479
Artikelklasse	35G

Beskrivelse

Udførelse:

- Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
- Let indstilling af spændebredde.
- Maskinskruestik med nedholderbakker.
- Indsatshærdet HRC 60.
- Parallelitet 0,02 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nedholderbakker, 1 emneanslag, 2 stk. notsten nr. 362160 str. 16/16, 1 spændenøgle, 1 nøgle med T-greb.

Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

Teknisk beskrivelse

Vægt	17 kg
Basisenhedshøjde G	40 mm
Spændeområde b	150 mm
Farvekode til passende tilbehør	Gerardi 125
Pasnot tværgående n	16 mm
Kæbebredde A	125 mm

Kæbehøjde C	40 mm
Pasnot langsgående l	16 mm
Samlet længde L	345 mm
Maks. spændekraft ved 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Prisembakke (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362125 125
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 12/16 mm	362160 12/16
Modulelement fast (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362150 125
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 20/16 mm	362160 20/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 16/16 mm	362160 16/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 14/16 mm	362160 14/16
Glat forsatsbakke, hård (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362147 125
Langsrillet forsatsbakke (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362146 125
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 18/16 mm	362160 18/16
Glat forsatsbakke, blød (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362148 125
Spændeelement komplet (styk) Til bakkebredde 125 mm	362144 125
Bevægelig kæbe (styk) Til bakkebredde 125 mm	362143 125
Spændejerns-par Til bakkebredde 125 mm	362120 125
Modulelement bevægeligt (stk.) Til bakkebredde 125 mm	362145 125