



Modulopbygget skruestik, Kæbebredde A: 150/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362100 150/2
GTIN	2050001077486
Artikelklasse	35G

Beskrivelse

Udførelse:

- Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
- Let indstilling af spændebredde.
- Maskinskruestik med nedholderbakker.
- Indsatshærdet HRC 60.
- Parallelitet 0,02 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nedholderbakker, 1 emneanslag, 2 stk. notsten nr. 362160 str. 16/16, 1 spændenøgle, 1 nøgle med T-greb.

Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	420 mm
Pasnot langsgående l	16 mm
Vægt	35,5 kg
Kæbehøjde C	50 mm
Farvekode til passende tilbehør	Gerardi 150
Basisenhedshøjde G	50 mm

Pasnot tværgående n	16 mm
Kæbebredde A	150 mm
Spændeområde b	200 mm
Maks. spændekraft ved 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 14/16 mm	362160 14/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 12/16 mm	362160 12/16
Langsrillet forsatsbakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362146 150
Spændejerns-par Til bakkebredde 150 mm	362120 150
Spændeelement komplet (styk) Til bakkebredde 150 mm	362144 150
Modulelement bevægeligt (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362145 150
Vinkelbakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362130 150
Glat forsatsbakke, blød (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362148 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 16/16 mm	362160 16/16
Prismebakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362125 150
Glat forsatsbakke, hård (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362147 150
Bevægelig kæbe (styk) Til bakkebredde 150 mm	362143 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 20/16 mm	362160 20/16
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 18/16 mm	362160 18/16
Prismebakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362135 150
Middelkæbe (styk) Til bakkebredde 150 mm	362142 150
Modulelement fast (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362150 150