



Fladespændepatron Whistle-Notch Form ADB, BT 50 kort, Fladespændepatron Whistle-Notch: 20 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302726 20
GTIN	2050001921932
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Med spændeskruer og anslagsskruer.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806.

Norm: DIN 6359

Holder-standard: JIS B6339

Holder-standard: ISO 7388-2

Form: ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3 µm

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig Ø D: 52 mm

Ekstra spændeskruer 309900: 20

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udvendig Ø D	52 mm
Ekstra spændeskruer 309900	20
Adapter	BT 50 kort

Norm	DIN 6359
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagingsstrategi	HPC

Tilbehør

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50