



Højtryks- skruestik, Kæbebredde: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362010 125
GTIN	4045197233837
Artikelklasse	32F

Beskrivelse

Udførelse:

- Basisenhed og bevægelig overslæde af sfærisk GGG 60-støbegods, hærdede og slebne styrespor.
- Mekanisk hydraulisk kraftforstærker med justerbar spændekraft med høj præcision.
- Vedligeholdelsesfrit og komplet indkapslet højtryksspindel.
- Seriel med hærdede og slebne glatte spændebakker.
- Underdel med længde- og tværnot muliggør præcis og hurtig justering af spænderen i langs- og tværgående retning.

Anvendelse:

- Til vibrationsfri og fuldstændig sikker opspænding ved de højeste skære- og tilspændingskræfter.
- De præcise fremstillingstolerancer muliggør efterfølgende montering af flere skruestikke efter hinanden.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 spændejern, 1 par hærdede spændebakker, håndsving.

Specialtilbehør:

- Fikserings- og fastspændingssæt, se nr. 360530; tilbehør, se nr. 362015 – 362025.
- Flere bakker, se nr. 362400 – 362620.

Bemærk:

Til montering af bakker fra tilbehøret skal standardbakkerne afmonteres.

Til anvendelse af bakker nr. 362400 – 362620 afmonteres standardforsatsbakkerne, hvorefter forsatsbakker nr. 362400 – 362620 monteres på M10-boringen i midten.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde b I	0 - 105 mm
L ₂	80 mm
Kæbebredde	125 mm
Spændekraft	40 kN
Spændeområde b udvidet	255 mm
Basisenhedshøjde c	107 mm
Gevindstørrelse d ₁	M12
Farvekode til passende tilbehør	HD-HOLEX
Spændeområde b II	100 - 205 mm
L ₃	60 mm
Anlægshøjde G +0,02	65 mm
L ₄	489 - 694 mm
Vægt	25 kg
Basisenhedslængde a	425 mm
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Spændebakke-par med langsgående og tværgående riller Til bakkebredde 125 mm	362400 125
Grundbakker, par bløde Til bakkebredde 125 mm	362520 125
Rulle- nedholderbakker, par Til bakkebredde 125 mm	362460 125
Spændebakker, par med forskudt støtteflade Til bakkebredde 125 mm	362560 125
Drejeplade Til bakkebredde 125 mm	362015 125
Fjederbladsbakke-par Til bakkebredde 125 mm	362600 125
Spændejernssæt 2 dele Til bakkebredde 125/160 mm	360750 125/160
Ekstra fjederblads-par Til bakkebredde 125 mm	362620 125
Prismebakker – par Til bakkebredde 125 mm	362500 125

Spændebakke-par, glatte Til bakkebredde 125 mm	362420 125
Håndsving Til bakkebredde 125/160 mm	360810 125/160
Spændebakke med forskudt støtteflade Til bakkebredde 125 mm	362030 125
Justerbart emnestop Til bakkebredde 125 mm	362020 125