



## Modulopbygget skruestik, Kæbebredde A: 150/3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362100 150/3
GTIN	2050001077493
Artikelklasse	35G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Enkel mekanisk aktivering (op til 3,5 t).
- Let indstilling af spændebredde.
- Maskinskruestik med nedholderbakker.
- Indsatshærdet HRC 60.
- Parallelitet 0,02 mm.

#### Leveringsomfang:

Inklusive nedholderbakker, 1 emneanslag, 2 stk. notsten nr. 362160 str. 16/16, 1spændenøgle, 1 nøgle med T-greb.

#### Bemærk:

Andre pasnotsten, se nr. 362160.

### Teknisk beskrivelse

Farvekode til passende tilbehør	Gerardi 150
Pasnot tværgående n	16 mm
Basisenhedshøjde G	50 mm
Spændeområde b	300 mm
Kæbehøjde C	50 mm
Kæbebredde A	150 mm

Vægt	40 kg
Samlet længde L	520 mm
Pasnot langsgående l	16 mm
Maks. spændekraft ved 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 20/16 mm	362160 20/16
Vinkelbakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362130 150
Prismebakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362125 150
Langsrillet forsatsbakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362146 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 12/16 mm	362160 12/16
Glat forsatsbakke, hård (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362147 150
Middelkæbe (stykk) Til bakkebredde 150 mm	362142 150
Spændeelement komplet (stykk) Til bakkebredde 150 mm	362144 150
Prismebakke (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362135 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 16/16 mm	362160 16/16
Modulelement bevægeligt (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362145 150
Modulelement fast (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362150 150
Spændejerns-par Til bakkebredde 150 mm	362120 150
Glat forsatsbakke, blød (stk.) Til bakkebredde 150 mm	362148 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 14/16 mm	362160 14/16
Bevægelig kæbe (stykk) Til bakkebredde 150 mm	362143 150
Pasnotsten, par T-notmål B / pasnot 18/16 mm	362160 18/16