

Mahr**Skydelære Nonius 1/50, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410251 200
GTIN	4059192001599
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.

Fin, kontrastrig skala.

Låseskrue øverst.

Finslebne måleflader.

Uden tommeskalainddeling.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Kæbelængde	50 mm
Emballage	Etui
Aflæsning	0,02 mm
Måleområde	0 - 200 mm
Deling	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Dybdemål	flad
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm

Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200