

Waldmann **Rektangulær LED-lyslup uden fod, Type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

491521 2

GTIN

4013330089412

Artikelklasse

49A

Beskrivelse**Udførelse:**

LED-lyslup til blændfrit arbejdsfelt med ensartet belysning. Frit bevægelig leddelt arm. Med fjedertryk kan lampen placeres i enhver position.

- **Coatet, slebet og ridsefast glaslinse. Drejelig.**
- **Rektangulær lyslup til kraftig, bred og ensartet belysning med 54 LED'er. Optaget effekt kun 12 W, lysstyrke 6000 Lx, flere lysstyrkettrin. LED'er med en levetid på indtil 50.000 h.**
- **Segmenttilkobling til detektering af meget fine strukturer og fejl. Afhængigt af anvendelsen kan der vælges mellem lysindfald med skyggedannelse og skyggefrit lys hele vejen rundt.**
- **Stort synsfelt til betragtning uden forvrængning.**

Leveringsomfang:

Inklusive afdækning og kunststofskruefod.

Specialtilbehør:

Bordfod nr. 491660, bordklemme nr. 491670.

Bemærk:

Lyskilden kan udskiftes af producenten.

Teknisk beskrivelse

Hovedmål, bredde

194 mm

Linse, bredde	105 mm
Hovedmål, højde	75 mm
Udladning	900 mm
Vægt	2 kg
Linse, længde	162 mm
Hovedmål, længde	298 mm
Forstørrelse (x gange)	1,75
Energiforsyning	Med kabel
Lyskilde	LED-modul
Lyskilde kan udskiftes	nej
Produkttype	Lyslup

Tilbehør

Bordfod til lyslup nr. 491521	491660
-------------------------------	--------