

**Skydelære med momentklemning, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410625 150
GTIN	4045197203021
Artikelklasse	41Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Matforkromede, blændfri aflæsningsdele. Fin, kontrastrig skala. Finslebne måleflader.

Teknisk beskrivelse

Emballage	Stabil boks
Kæbelængde	40 mm
Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 150 mm
Aflæsning	0,05 mm
Deling	1/20 mm
Deling	1/128 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet

Gvindtabel	Tabel for skydelærer
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Kunstlæderetui til nonius-skydelære	412500
Tabel for skydelære	412180