

**Skydelære Nonius 1/20, Måleområde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410200 100
GTIN	4045197302106
Artikelklasse	41Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Matforkromede, blændfri aflæsningsdele.
Låseskrue øverst. Uden tommeskala-inddeling.

Leveringsomfang:

Inklusive gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Emballage	Etui
Aflæsning	0,05 mm
Kæbelængde	30 mm
Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 100 mm
Deling	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 2,2×1,0
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Fiksering	Låseskrue øverst

Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Gvindtabel	Tabel for skydelærer
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200