

**Mahr****Skydelære Nonius 1/50, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410251 300
GTIN	4059192001605
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.

Fin, kontrastrig skala.

Låseskrue øverst.

Finslebne måleflader.

**Uden** tommeskalainddeling.

**Specialtilbehør:**

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

**Teknisk beskrivelse**

Emballage	Etui
Kæbelængde	64 mm
Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 300 mm
Aflæsning	0,02 mm
Deling	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Dybdemål	flad
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm

Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

## Tilbehør

Kunststofboks Type MS300	412470 MS300
--------------------------	--------------