



Skydelære parallaksefri med rundt dybdemål, Måleområde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	410640 150
GTIN	4045197304001
Artikelklasse	41Z

Beskrivelse

Udførelse:

Matforkromede, blændfri aflæsningsdele . med skarp skala med stor kontrast, finslebne måleflader. **Flad nonius til parallaksfri aflæsning.**
Med låsekruer øverst og rundt dybdemål .

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 150 mm
Kæbelængde	40 mm
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,05 mm
Deling	1/20 mm
Deling	1/128 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Dybdemål	Ø 1,6
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm

Skala forkromet	ja
Dybdemål-Ø	1,6 mm
Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Gvindtabel	Tabel for skydelærer
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Tabel for skydelære	412180
Kunslæderetui til nonius-skydelære	412500
Skrue til dybdelæreholder	412236