

Mahr**Skydelære med momentklemning, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410255 150
GTIN	4059192001575
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Matforkromede, blændfri aflæsningsdele. Fin, kontrastrig skala. Finslebne måleflader.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 150 mm
Kalibrering	A1
Kæbelængde	40 mm
Emballage	Stabil boks
Aflæsning	0,05 mm
Deling	1/20 mm
Deling	1/128 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm

Fiksering	Momentklemning
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Tabel for skydelære	412180
Kunsthæderetui til nonius-skydelære	412500