



Skydelære parallaksefri med momentklemning, Måleområde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	410650 150
GTIN	4045197304018
Artikelklasse	41Z

Beskrivelse

Udførelse:

Matforkromede, blændfri aflæsningsdele . med skarp skala med stor kontrast, finslebne måleflader. Flad nonius til **parallaksfri aflæsning**. Med momentklemning og stabilt, fladt dybdemål.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	40 mm
Emballage	Stabil boks
Måleområde	0 - 150 mm
Aflæsning	0,05 mm
Kalibrering	A1
Deling	1/20 mm
Deling	1/128 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm

Skala forkromet	ja
Fiksering	Momentklemning
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Gvindtabel	Tabel for skydelærer
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Kunstlæderetui til nonius-skydelære	412500
Tabel for skydelære	412180
Skrue til dybdelæreholder	412236