

**Skydelære Nonius 1/20, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410200 200
GTIN	4045197519269
Artikelklasse	41Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Matforkromede, blændfri aflæsningsdele.

Låseskrue øverst.

**Leveringsomfang:**

Inklusive gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

**Teknisk beskrivelse**

Emballage	Etui
Kæbelængde	50 mm
Måleområde	0 - 200 mm
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,05 mm
Deling	1/20 mm
Deling	1/128 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm

Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Gvindtabel	Tabel for skydelærer
Produkttype	Universalskydelærer

### Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200