

**Skydelære Nonius 1/20, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410200 300
GTIN	4045197519207
Artikelklasse	41Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Matforkromede, blændfri aflæsningsdele.

Låseskrue øverst.

Leveringsomfang:

Inklusive gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,05 mm
Kalibrering	A1
Emballage	Etui
Måleområde	0 - 300 mm
Kæbelængde	64 mm
Deling	1/20 mm
Deling	1/128 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 4,7×1,8
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,08 mm

Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Gvindtabel	Tabel for skydelærer
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Kunststofboks Type MS300	412470 MS300
--------------------------	--------------