

**Mitutoyo****Skydelære, Måleområde: 150HMmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.

Fin, kontrastrig skala.

Låseskrue øverst.

**Uden** tommeskalainddeling.

Finslebne måleflader. Med **hårdmetal**-måleflader.

**Specialtilbehør:**

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbelængde	40 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Kalibrering	A1
Længde, krydsspidser	17 mm
Aflæsning	0,05 mm
Måleflade	Hårdmetalbestykkede måleflader
Emballage	Etui
Deling	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Vægt	145 g

Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Skala forkromet	ja
Fiksering	Låseskrue øverst
Føring	Forøgede føringsbaner
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

## Tilbehør

Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120
Kunstlæderetui til nonius-skydelære	412500
Låseskrue M2,6	410410