



## Tomme stok i kunststof glasfiberforstærket, Længde: 2Rm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	466210 2R
GTIN	4010995370671
Artikelklasse	46R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Led af **glasfiberforstærket, bøjningsfast kunststof** med mat overflade. Yderst modstandsdygtig og brudsikker; ridse-, kradse- og vandfast. Med not-ledforbindelse og præcist præget mm-skala. Led med 90° og 180° intervaller.

Toplag af **langsgående glasfibre** absorberer bøjningskræfter og giver målstokken en **utrolig stivhed**. Patenteret led med forspændte fjederstave. Med slidstærke metalender på start- og slutled. Aflæsning kan foretages på begge sider i kraft af skala, der løber baglæns (Recto Verso).

### Teknisk beskrivelse

Antal led	10
Længde	2 m
Bredde	15 mm
Norm	EG II
Produkttype	Tomme stok