

Teroson**Teromix tokomponent-PU-lim, 50 ml, Producent-ID: 6700ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083378 6700ME
GTIN	4002872012453
Artikelklasse	04L

Beskrivelse**Udførelse:**

Universallim. Til limning af mange forskellige materialer, f.eks. rustfrit stål, aluminium og andre metaller, kunststoffer, træ og lakerede overflader (anbefales ikke til PP og PE). Hærdning sker uafhængigt af temperatur og fugtighed. Enkel bearbejdning ved hjælp af den medfølgende statiske mikser.

Mærkning af farlige stoffer: GHS07 Vigtigt

Indhold: 50 ml

Forarbejdnings tid: 30 min

Træktværkraft: 13 N/mm²

Teknisk beskrivelse

Mærkning af farlige stoffer	GHS07 Vigtigt
Træktværkraft	13 N/mm ²
Producentbetegnelse	PU 6700 ME
Dynamisk viskositet	16000 mPas

Form	Pasta
Kemisk basis	Polyurethan
egnet til anvendelsesområde	Reparation
Farve	grå
Egenskab	kan slibes
Hårdhed iht. Shore A	95
Lagertemperatur	10 °C
Temperaturanvendelsesområde	-40 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Bearbejdningstid	5 s
Påfyldningsmængde	50 g
Bearbejdningstemperatur	18 - 25 °C
egnet til materiale	Specialstål
egnet til materiale	Aluminium
egnet til materiale	Kunststof
egnet til materiale	Træ
Tæthed	1,45 g/cm ³
Funktionsstyrke efter	5 min
Håndfasthed efter	2 min
Maks. spaltemål	3 mm
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Tokomponent-lim