



## Højtryks- skruestik uden drejeplade, Kæbebredde: 100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362250 100
GTIN	4250364400183
Artikelklasse	34A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Grundhoved med længde- og tværnot muliggør præcis og hurtig justering af spænderen i langs- og tværgående retning.
- Vedligeholdelsesfri højtryksspindel med konstant tryk takket være den slidstærke rent mekaniske kraftforstærker.
- Effektivt sfærisk støbegods, hærdet, slebet emneholder samt slebne føringsbaner.
- Forvalg af det ønskede spændetryk: Intet højtryk i positionen 0. Længerevarende tests har vist, at kraftforstærkeren kan gennemføre 1 million arbejdsslag uden skader.
- Spændekraften reduceres ikke. Hurtig justering med 2 løse pasnotsten i den nøjagtigt afpassede not i spændeanordningen.
- Udskiftelige bakker, hærdede og slebne (med længde- og tværriller).
- Højdetolerance – 0,03 mm.

#### Anvendelse:

- Til vibrationsfri og fuldstændig sikker opspænding ved de højeste skære- og tilspændingskræfter.
- Lige oplægningshøjde muliggør rationelt arbejde med flere skruestikke ved siden af hinanden.
- Opspænding med håndsving. Den høje spændekraft opnås med minimal fysisk kraftanvendelse via maks. 2 spindelomdrejninger.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 4 spændejern, 1 par riflede spændebakker, håndsving.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	18 kg
------	-------

Spændeområde b I	0 - 82 mm
Anlægshøjde G -0,05	53,5 mm
Spændeområde b II	78 - 162 mm
Basisenhedshøjde c	87 mm
Kæbebredde	100 mm
L <sub>4</sub>	419 - 581 mm
Spændekraft	30 kN
Farvekode til passende tilbehør	HD-Allmatic
Kæbehøjde C	32 mm
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Spændebakke-par, glatte Til bakkebredde 100 mm	362420 100
Håndsving Til bakkebredde 100 mm	360810 100
Spændebakke-par med langsgående og tværgående riller Til bakkebredde 100 mm	362400 100
Spændejernssæt 2 dele Til bakkebredde 100 mm	360750 100
Spændebakker, par med forskudt støtteflade Til bakkebredde 100 mm	362560 100
Prismebakker – par Til bakkebredde 100 mm	362500 100