



Højtryks- skruestik uden drejeplade, Kæbebredde: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362250 125
GTIN	4250364400206
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:

- Grundhoved med længde- og tværnot muliggør præcis og hurtig justering af spænderen i langs- og tværgående retning.
- Vedligeholdelsesfri højtryksspindel med konstant tryk takket være den slidstærke rent mekaniske kraftforstærker.
- Effektivt sfærisk støbegods, hærdet, slebet emneholder samt slebne føringsbaner.
- Forvalg af det ønskede spændetryk: Intet højtryk i positionen 0. Længerevarende tests har vist, at kraftforstærkeren kan gennemføre 1 million arbejdsslag uden skader.
- Spændekraften reduceres ikke. Hurtig justering med 2 løse pasnotsten i den nøjagtigt afpassede not i spændeanordningen.
- Udskiftelige bakker, hærdede og slebne (med længde- og tværriller).
- Højdetolerance – 0,03 mm.

Anvendelse:

- Til vibrationsfri og fuldstændig sikker opspænding ved de højeste skære- og tilspændingskræfter.
- Lige oplægningshøjde muliggør rationelt arbejde med flere skruestikke ved siden af hinanden.
- Opspænding med håndsving. Den høje spændekraft opnås med minimal fysisk kraftanvendelse via maks. 2 spindelomdrejninger.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 spændejern, 1 par riflede spændebakker, håndsving.

Teknisk beskrivelse

Farvekode til passende tilbehør	HD-Allmatic
---------------------------------	-------------

Spændeområde b I	0 - 102 mm
L ₄	507 - 709 mm
Basisenhedshøjde c	120 mm
Vægt	30 kg
Spændeområde b II	98 - 202 mm
Spændekraft	40 kN
Kæbebredde	125 mm
Kæbehøjde C	40 mm
Anlægshøjde G -0,05	78 mm
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Håndsving Til bakkebredde 125/160 mm	360810 125/160
Rulle- nedholderbakker, par Til bakkebredde 125 mm	362460 125
Spændebakke-par med langsgående og tværgående riller Til bakkebredde 125 mm	362400 125
Spændebakke-par, glatte Til bakkebredde 125 mm	362420 125
Spændebakker, par med forskudt støtteflade Til bakkebredde 125 mm	362560 125
Grundbakker, par bløde Til bakkebredde 125 mm	362520 125
Fjederbladsbakke-par Til bakkebredde 125 mm	362600 125
Prismebakker – par Til bakkebredde 125 mm	362500 125
Ekstra fjederblads-par Til bakkebredde 125 mm	362620 125
Spændejernssæt 2 dele Til bakkebredde 125/160 mm	360750 125/160