

 Mahr**Digital skydelære med stort display, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412717 150
GTIN	4059192002107
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11 mm høje tal. Moderne, energieffektivt målesystem, driftstid ca. 3 år. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Polerede føringsbaner, finslebne måleflader. Med firkantet dybdemål.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbelængde	40 mm
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Norm	ISO 13385
Dybdemål tilgængeligt	ja
Kalibrering	A1
Driftstid	ca. 3 år
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer

Måleområde	0 - 150 mm
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------