

**Garant****HM-bor aramid, ubelagt, Ø DC h6: 8,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	121230 8,5
GTIN	4045197472052
Artikelklasse	11Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Særlig geometri** til sikker boring af aramid-kunststof (polyaramid) og aramidfiber samt termo- og duroplast.

**Bemærk:**

Spånnotlængde  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Teknisk beskrivelse**

Spånnotlængde $L_c$	37 mm
Nominal Ø $D_c$	8,5 mm
Skafttolerance	h6
Tilspænding $f$ i AFK	0,09 mm/o
Antal skær $Z$	2
Tolerance, nom. Ø	h6
Skaft-Ø $D_s$	8,5 mm
Samlet længde $L$	79 mm
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	24,3 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Udførelse	4xD

Skaft	Cylinderskaft med h6
Boranvendelse	Til aramid
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
PE-HD	betinget egnet	140 m/min	N
PA 66	betinget egnet	130 m/min	N
PEEK	betinget egnet	120 m/min	N
PF 31	betinget egnet	100 m/min	N
AFK aramid	egnet	110 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	120 m/min	N
tør	egnet		
Luft	egnet		