

KARL DEUTSCH**Vægtykkelses- og lyd hastighedsmåler (uden testhoved), Type: 1076B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Artikelklasse	49G

Beskrivelse**Udførelse:**

Lille, praktisk ultralydsapparat til måling af godstykkelse med automatisk prøvehovedregistrering. **Materialer, der kan testes: Alle lydledende emner som stål, jern, jernfrie metaller, kunststof, glas, keramik osv.** Vægtykkelse- og lyd hastighedsmåling i én og samme enhed.

- **Enkel brugerflade i klartekst (flersproget).**
- **Variabel visningstilstande til optimal tilpasning til måleopgaven: – Standardvisning – Differenceværdi – Minimumværdi**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, sammenkoblingsmiddel (100 ml), 2 batterier nr. 081561 str. LR3 og kalibreringsprotokol.

Specialtilbehør:

Målehoveder med måleområde op til 400 mm på forespørgsel.

Bemærk:

Version med datalagring, dataudgang og statistik-software eller til måling af vægtykkelse på laminerede materialer på forespørgsel.

Emballage: Stabil boks

Beskyttelsesklasse IP: IP 54
 Måleområde, vægtykkelse: se testhoved nr. 496954
 Måleområde, lyd hastighed: 100 - 19999 m/s
 Aflæsning: 0,01 mm
 Batteriopladningsviser: optisk og akustisk
 Længde: 131 mm
 Bredde: 81 mm

Teknisk beskrivelse

Batteriopladningsviser	optisk og akustisk
Bredde	81 mm
Måleområde, lyd hastighed	100 - 19999 m/s
Længde	131 mm
Højde	32 mm
Måleområde, vægtykkelse	se testhoved nr. 496954
Vægt inklusive batterier uden husbeskyttelse	175 g
Aflæsning	0,01 mm
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Vægtykkelses-måler

Tilbehør

Beskyttelsesfoliesæt 10 dele Type PB4	496957 PB4
Prøvehoved Type PB10	496954 PB10
Prøvehoved Type PB4	496954 PB4
Skaftthylster til prøvehoved PB Type PB10	496956 PB10

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Skafthylster til prøvehoved PB Type PB4	496956 PB4
Sammenkoblingsmiddel Indhold 500 ml	496958 500
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081556 LR3