

Mitutoyo**Digital skydelære med AOS-system og dataudgang, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412642 200
GTIN	4946368668048
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises med letlæselige tal (højde 9 mm). Det elektromagnetiske målesystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** giver en bedre beskyttelse mod vand og støv.

- **Absolut målestok, nulstilling er ikke nødvendig - det giver en hurtigere og sikrere måling.**
- **Lavt strømforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080 og nr. 497100 med datatast.

Låg til batterirum nr. 412239 str. B.

Teknisk beskrivelse

Dybdemål tilgængeligt	ja
Driftstid	20000 h
Kalibrering	A1
Kæbelængde	50 mm
Talhøjde, LCD-display	9 mm
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Aflæsning	0,01 mm

Måleområde	0 - 200 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Batteritype	Knapcelle
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Målemetode for måleapparat	Elektromagnetisk induktiv metode
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Sender Type S1	498966 S1
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1

Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Låg til batterirum Type B	412239 B