

Garant**5-akset skruestik Xpent, Type: 0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361100 0
GTIN	4045197848925
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
- Fleksibelt, modulært spændesystem.
- Alle funktionsflader er hærdede og slebne.
- Spændekraft indtil 40 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
- Begge spændemoduler kan positioneres individuelt på basisskinnen.
- Variabelt spænde- eller justeringsområde.
- Gentagelsesnøjagtighed < 0,01 mm.
- Inklusive boringer 18M16 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.

Anvendelse:

Perfekt til ægte 5-sidet bearbejdning.

I forbindelse med forskellige bakker er der mulighed for både traditionel, glatfladet opspænding og opspænding af ræmner.

Leveringsomfang:

Basisskinne, spindel, spindelforlænger, håndsving / sekskantskruetrækker (ved type 1S), spændemodul fix, spændemodul mobil.

Specialtilbehør:

Spændemoduler nr. 361105 – 361110, mellembakke nr. 361111, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120, spændejern nr. 361165, momentnøgle nr. 656050 str. 120, skruetrækkerindsats nr. 643329, emnestop nr. 360094, bakker nr. 361123 – 361138.

Bemærk:

Passende bakker nr. 361123 – 361137 og forsatsbakker nr. 361140 – 361151 medfølger ikke. Ved en spændingssituation på S4 kræves der en yderligere spindelforlænger nr. 361120. For perfekt smøring af værktøjet anbefaler vi universalfedt nr. 083592 PLUS.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde S2	84 - 168 mm
Bredde B	100 mm
Notbredde n H7	20 mm
Spændeområde S3	159 - 243 mm
Spændeområde S1	6 - 88 mm
C ₁	85 mm
Spændeområde S4	239 - 301 mm
Vægt	19 kg
Højde h	40 mm
Basisenhedshøjde c	125 mm
Længde L	362 mm
Spændekraft op til maks.	32 kN
Maks. moment	65 Nm
Nøglestørrelse, mål	5 mm
Nøglestørrelse, mål	8 mm
Farvekode til passende tilbehør	Xpent0
Serie	Xpent
Stor spindelforlænger	80
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Grebsindsats Type 5	361160 5
Forsatsbakke Gripp 5/5 Til type 80	361141 80
Bakke til drejede spændemodulerstiv Til type 100	361126 100

Forsatsbakke Gripp 3/3 Til type 80	361140 80
Grebsindsats Type 2	361160 2
Spændejern Type CS0	361165 CS0
Spindelforlænger Type 80 mm	361120 80
Forsatsbakke Gripp 3/3 Til type 100	361140 100
Forsatsbakke Gripp 3/5 Til type 63	361142 63
Forsatsbakke Gripp 3/5 Til type 100	361142 100
Kombi-forsatsbakke Gripp/glat 3/3 Til type 80	361145 80
Basisskinne Type 520	361115 520
Forsatsbakke, glat 3/5belagt Til type 100	361144 100
Forsatsbakke blød 12/20 Til type 63	361146 63
Spindelforlænger Type 160 mm	361120 160
Gripp-bakkestiv Til type 100	361128 100
Bakke standard Til type 63C	361124 63C
Grebsindsats Type 4	361160 4
Forsatsbakke blød 20/20 Til type 100	361147 100
Håndsving Type 8	361167 8
Spændemodul fast Til type 0	361105 0
Bakke standard Til type 100	361124 100
Spændemodul mobilt Til type 0	361110 0
Forsatsbakke prisme Til type 100	361148 100
Forsatsbakke prisme Til type 63	361148 63
Forsatsbakke, glat, til prismebakke Til type 100	361149 100
Forsatsbakke, glat 3/5belagt Til type 63	361144 63
Grebsindsats Type 6	361160 6
Forsatsbakke, glat, til prismebakke Til type 80	361149 80
Forsatsbakke, glat 3/5 Til type 80	361143 80
Forsatsbakke Gripp 5/5 Til type 100	361141 100
Forsatsbakke, glat 3/5belagt Til type 80	361144 80

Spindel Type TR14	361119 TR14
Blød bakke Til type 100	361130 100
Bakkependulerende Til type 100	361127 100
Bakke til støttelister Til type 100	361131 100
Forsatsbakke blød 20/20 Til type 63	361147 63
Forsatsbakke, glat 3/5 Til type 63	361143 63
Forsatsbakke blød 20/20 Til type 80	361147 80
Adapterplade Til type 360	361170 360
Forsatsbakke, glat, til prismebakke Til type 63	361149 63
Forsatsbakke Gripp 5/5 Til type 63	361141 63
Bakke standard Til type 80C	361124 80C
Kombi-forsatsbakke Gripp/glat 3/3 Til type 63	361145 63
Basisskinne Type 360H	361115 360H
Forsatsbakke prisme Til type 80	361148 80
Blød bakke Til type 63	361130 63
Kombi-forsatsbakke Gripp/glat 3/3 Til type 100	361145 100
Gripp-bakkependulerende Til type 100	361129 100
Forsatsbakke blød 12/20 Til type 80	361146 80
Forsatsbakke blød 12/20 Til type 100	361146 100
Grebsindsats Type 3	361160 3
Forsatsbakke, glat 3/5 Til type 100	361143 100
Basisskinne Type 360	361115 360
Grebsindsats Type 1	361160 1
Adapterplade Til type 440	361170 440
Forsatsbakke Gripp 3/5 Til type 80	361142 80
Basisskinne Type 440	361115 440
Forsatsbakke Gripp 3/3 Til type 63	361140 63