

**Garant****Spændemodul mobilt, Til type: 0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361110 0
GTIN	4045197848949
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle funktionsflader er hærdede og slebne.

Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105 – 361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123 – 361137.

**Passer til:**

Basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119 og bakker nr. 361123 – 361138.

**Specialtilbehør:**

Unbrakonøgle med T-greb nr. 627424 str. 5 og momentnøgle nr. 656050 str. 120.

**Bemærk:**

Til spindelsikringen kræves en skruetrækkerindsats str. 5.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde B	100 mm
Vægt	4,5 kg
H <sub>1</sub>	85 mm

Højde H	108 mm
Længde L	100 mm
passer til farvekode	Xpent0
Serie	Xpent
Produkttype	Spændeelement