

Garant**Spindel, Type: TR14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361119 TR14
GTIN	4045197848987
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Trapezspindel for optimal kraftoverførsel.

Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105 – 361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123 – 361137.

Anvendelse:

TR14 og TR16 **til udvendig opspænding**, TR14I og TR16I **til indvendig opspænding**.

Passer til:

Spændemoduler nr. 361105 – 361110.

Specialtilbehør:

Spindelforlængere nr. 361120, momentnøgle nr. 656050 120. Sekskant-skruetrækkerindsats nr. 643329 8.

Bemærk:

Reservedele til spindler nr. 361176, 361177 og 361178.

Teknisk beskrivelse

SW ₁	8
SW ₂	27
Længde L	201,1 mm
Udvendig Ø D	34 mm
passer til farvekode	Xpent0

Serie	Xpent
Produkttype	Spindel

Tilbehør

Spindelanker Xpent Type 0	361176 0
Møtrik Xpent Type 0	361177 0
Spindelmøtrik Xpent, komplet med ring Type 0	361178 0