



## Slibe- og kontrolskruestik med spindel, Kæbebredde A: 100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	363550 100
GTIN	4045197313577
Artikelklasse	38F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

· **Stål, hærdet; præcisionslebet på alle sider.**

**Anvendelse på 4 forskellige sider** (grund-, ende- og sideflader).

Med vandret **indslebne** prismer.

#### Funktion:

**Nedholdersystem** – den bevægelige bakke trykkes ned gennem det dannede spændetryk, så emnet ikke løsnes, og der ikke opstår slør under bearbejdningen.

#### Anvendelse:

Til **præcisionsbearbejdning og -kontrol.**

#### Nøjagtighed:

Inden for **0,003 mm / 100 mm** (systempræcision).

#### Leveringsomfang:

Inklusive håndsving.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde a	270 mm
Vægt	9,5 kg
Maks. spændeområde b	140 mm
Kæbebredde A	100 mm
Kæbehøjde C	40 mm

Samlet bredde B	100 mm
Produkttype	Kontrolskruestik