

Mitutoyo**Digital skydelære IP67 solcelledrevet, Måleområde: 150 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412655 150
GTIN	4946368532899
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Elektronisk skydelære med absolut-elektronik og stort, let aflæseligt display. Bestandig over for vand, olie og støv. 18000 t. kontinuerlig anvendelse på ét batteri takket være lavt energiforbrug (str. 300: 5000 t.). Apparatet tændes automatisk ved betjening og slukker automatisk efter ca. 20 minutters inaktivitet.

Med solceller, uden batteri; kræver kun ringe belysning (fra 60 Lux).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Emballage: Stabil boks

Norm: DIN 862

Dybdemål: flad

Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Kalibrering: A1

Aflæsning: 0,01 mm

Fejlgrænse: 0,03 mm

Kæbelængde: 40 mm

Teknisk beskrivelse

Dybdemål tilgængeligt	ja
Automatisk slukning	ja
Dybdemål	flad

Solceller	ja
Kalibrering	A1
Kæbelængde	40 mm
Norm	DIN 862
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,03 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	solcelledrift
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Skydelære, standard

Services

Kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	011030 200
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	011050 200

Tilbehør

Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120
-------------------------------------	--------