

Mitutoyo**Digital skydelære med AOS-system, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412632 200
GTIN	4946368667737
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises med letlæselige tal (højde 9 mm). Det elektromagnetiske målesystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** giver en bedre beskyttelse mod vand og støv.

- **Absolut målestok, nulstilling er ikke nødvendig - det giver en hurtigere og sikrere måling.**
- **Lavt strømforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Låg til batterirum nr. 412239 str. B.

Teknisk beskrivelse

Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Kalibrering	A1
Driftstid	20000 h
Kæbelængde	50 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Talhøjde, LCD-display	9 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 200 mm

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Målemetode for måleapparat	Elektromagnetisk induktiv metode
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120
Låg til batterirum Type B	412239 B