

 Mahr

## Digital skydelære med dataudgang, Måleområde: 200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412729 200
GTIN	4059192002169
Artikelklasse	43A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 8,5 mm høje tal. Moderne, energieffektivt målesystem, driftstid ca. 3 år. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Polerede føringsbaner, finslebne måleflader.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

### Teknisk beskrivelse

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Dybdemål tilgængeligt	ja
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Norm	ISO 13385
Kalibrering	A1
Kæbelængde	50 mm
Driftstid	ca. 3 år
Talhøjde, LCD-display	8,5 mm
Aflæsning	0,01 mm

Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 200 mm
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	RS232C-interface.
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

## Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Sender Type S4E	498966 S4E
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type

498975