

Garant**Skivefræser med gevind Bredde ap = 6 mm, Ø D: 63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218544 63
GTIN	4045197850010
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Bemærk:

Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.

Teknisk beskrivelse

Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	14 mm
Holdegevind M	M16
effektivt skærantal Z_{eff}	3
Ø D_1 h6	17 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX
Skær-Ø D_c	63 mm

Ø D ₂	29 mm
Samlet længde L _{alt}	35 mm
Antal vendeskærsplatter	6
Bredde, a _p	6 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1203
Vendeplatteskruesæt	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219950
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP