

**Garant****Skivefræser med gevind Bredde ap = 6 mm, Ø D: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218544 80
GTIN	4045197850027
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Bemærk:**

Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX
Maks. indskæringsdybde a <sub>e maks</sub>	22,5 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	35 mm

effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	4
Holdegevind M	M16
Antal vendeskærsplatter	8
Bredde, $a_p$	6 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1203
Vendeplatteskruesæt	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219950
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2