

Slibe- og kontrolkruestik med gevindspindel, Kæbebredde A: 70mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	363250 70
GTIN	4045197295804
Artikelklasse	32K

Beskrivelse

Udførelse:

Indslebet prisme.

Komplet i stål; gennemhærdet og **slebet på alle sider** med henblik på 4-sidet bearbejdning.

Med gevindspindel. Med horisontalt prisme.

Anvendelse:

Til **præcisionsbearbejdning og -kontrol.**

Nøjagtighed:

Inden for **0,005 mm** / 100 mm.

Leveringsomfang:

Inkl. stabilt **etui.**

Teknisk beskrivelse

Basisenhedshøjde G	32 mm
Maks. spændeområde b	80 mm
Samlet længde a	160 mm
Vægt	3 kg
Kæbebredde A	70 mm
Kæbehøjde C	30 mm
Samlet bredde B	70 mm
Produkttype	Kontrolkruestik

