

**Garant****Fasfræser 60°, Weldon-skaft, Type: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216552 16
GTIN	4045197851741
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$	35 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Vendepatteskrue	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Maks. affasnings-Ø $D_{maks}$	26 mm
Ø D	15,8 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	260982 HB725-1
Samlet længde $L_{i alt}$	90 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, fremad	60 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil  
8IP

674252 8IP

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2  
Nm

211750 1,2

Spændeskruer Type 1

219795 1