

**3M****Diamantstrygestål i læderetui, Slibemiddelforkortelse / korn  $\mu\text{m}$ : D25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	559150 D25
GTIN	2050001661470
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Jævnt fordelt diamantbelægning**, forbundet med et lag nikkel. **Næsten ubegrænset levetid!**

**Anvendelse:**

**Til skærpning og afstrygning** af værktøj til metal- og træbearbejdning. Velegnet til stål, hurtigstål og hårdmetal. Til små eller spidse værktøjer med flader uden huller.

**Ikke egnet til file.**

**3M – kvalitet, lidt tyndere diamantlag.** Til finslibning af fine overflader.

**Bemærk:**

**Må ikke anvendes tør - skal altid anvendes sammen med vand eller petroleum.**

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	fin
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Længde	100 mm
Bredde	25 mm
Højde	7 mm
Emballage	Læderetui.
Produkttype	Strygestål

**Brugerdatablad**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		