

**Grovslibningskive PREMIUM*** „2 i 1“, Skive-Øxskivebredde: 178X4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 560100 178X4 |
| GTIN | 9003170053495 |
| Artikelklasse | 53T |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibesliver forkrøpede (form 27, 28, 29).
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Aggressiv skrubslibesliver (lav hærtningsgrad Q) til **universel anvendelse på INOX og stål** med høj slibeydelse og lang standtid.

Specifikation: A30Q-BFX.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|------------------------|
| Skivebredde | 4 mm |
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| maks. omdrejningstal | 8500 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Skive-Ø | 178 mm |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Specifikation | A30Q-BFX |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader |
| optimeret til materiale | INOX |
| optimeret til materiale | Stål |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Skrubslibeskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| Uni | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |