

**Degussit oxidkeramisk strygesten middel (M), Længde×bredde: 150X25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558980 150X25
GTIN	4045197407337
Artikelklasse	53D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Den udsædvanligt store hårdhed i højsintret, bindemiddelfri aluminiumoxid-keramik giver finslibningsværktøj en god kant- og profilbestandighed (syntetisk rubin) til en enestående overfladekvalitet.

Sinterrubin finslibestrygesten i kornstørrelserne:

**middel (M)** (Ra ca. 10 µ, svarer til ca. korn 600).

**Anvendelse:**

Til præcisionsarbejder ved værktøjs- og formfremstilling, inden for finmekanik, optisk industri og glasindustri, porcelænsfremstilling osv. Til placering af affasninger, til indkærvning og til formændringer.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	150 mm
Korn	600
Bredde	25 mm
Højde	15 mm
Finhedsgrad	middel
Serie	Degussit®
Slibemiddel	Aluminiumoxid-keramik
Produkttype	Strygesten

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		