



## Grovslibningskive PREMIUM\*\*\*, Skive-Ø×skivebredde: 178X7mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	560405 178X7
GTIN	9003175760503
Artikelklasse	53T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Specialtype** til bearbejdning af **ikke-jernholdige metaller** som f.eks. aluminium, messing, bronze etc.

#### Specifikation: A36L-BFX.

- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibesliver forkrøppede (form 27, 28, 29).
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

### Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Skivebredde	7 mm
maks. omdrejningstal	8500 min <sup>-1</sup>

Skive-Ø	178 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	Aluminium
optimeret til materiale	Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		