

**Grovslibningskive PREMIUM***, Skive-Ø×skivebredde: 125X7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	560300 125X7
GTIN	9003171170702
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Specialtypetil bearbejdning af CrNi-stål. Optimal slibeeffekt også på stål.

Specifikation: A30R-BFX.

- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	12200 min ⁻¹
Borings-Ø	22,23 mm
Skivebredde	7 mm
Skive-Ø	125 mm

Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		