



## Grovslibningskive SG-INOX, Skive-Ø×skivebredde: 230X7mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	560420 230X7
GTIN	4007220470411
Artikelklasse	55S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibeskiver forkrøpede (form 27, 28, 29).
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Blød grovslibeskive (hårdhed N) i **high performance-serien SG til INOX** med meget høj slibeydelse og lang standtid.

**Specifikation: A30N-SG-INOX.**

### Teknisk beskrivelse

Skivebredde	7 mm
maks. omdrejningstal	6600 min <sup>-1</sup>
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	230 mm

Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A30N-SG-INOX
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		